

**Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 200/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- **Strojový zverák s vťahovacími čelustami.**
- **Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).**
- **Jemné nastavenie rozsahu upínania.**
- **Tvrdené puzdro HRC 60.**
- **Paralelnosť 0,02 mm.**

Rozsah balenia:

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Rozsah upínania b	400 mm
Hmotnosť	74 kg
Výška základného telesa G	70 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 200
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Výška čelusti C	65 mm
Šírka čelustí A	200 mm
Celková dĺžka L	695 mm
Druh produktu	Strojový zverák

