

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	A40T SDUCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Skrutka podložky	269013 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	39 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Podložka Typ 3

269005 3

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500