

**SNMG 120408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie