

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, P25M, Typ označenia W29:  
34-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236740 34-010
GTIN	4047109058965
Trieda položky	24T

**Popis****Vhodné pre:**

Č. 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornenie:**

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

**Technický opis**

Označenie	34-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Typ	P25M
Typ	ST900
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	130	P
mokrý maximum	vhodný		