


**SNMG 120408, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA4515
GTIN	4960664600229
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	STD
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	CA4515
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie