



**Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, krátka, Ø D<sub>min</sub> – Ø D<sub>max</sub>: 109-167**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236680 109-167
GTIN	4047109262102
Trieda položky	24F

## Popis

### Prevedenie:

- **Upínacie držiaky s nastaviteľným polomerom umožňujúce dôkladné rezanie dvomi ostriami a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.**
- **Kompaktná konštrukcia nástroja.**
- **Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.**
- **Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.**
- **Kompatibilné s 1 kanálom na mazanie minimálnym množstvom.**

S axiálnym nastavením.

### Upozornenie:

**Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.**

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

### Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso dvojreznej hlavice G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak dvojreznej hlavice.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

## Technický opis

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	80 mm
Ø rozsah D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	109 - 167 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	90 mm
Prevedenie	krátka
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj