

**WNMG 080412, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Lamač triesok	PS
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie