



Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, krátka, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 139-215



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Trieda položky	24F

Popis

Prevedenie:

- **Upínacie držiaky s nastaviteľným polomerom umožňujúce dôkladné rezanie dvomi ostriami a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.**
- **Kompaktná konštrukcia nástroja.**
- **Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.**
- **Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.**
- **Kompatibilné s 1 kanálom na mazanie minimálnym množstvom.**

S axiálnym nastavením.

Upozornenie:

Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso dvojreznej hlavice G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak dvojreznej hlavice.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

Technický opis

Ø rozsah D _{min} -D _{max}	139 - 215 mm
Celková dĺžka L _{celk}	125 mm

ABS® Ø stopky D _s	100 mm
Prevedenie	krátka
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj