

**WN.G 080408, Typ: CA510**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie