



## Predĺženie pre závitník, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338405 1
GTIN	4067263108115
Trieda položky	32H

### Popis

#### Prevedenie:

- Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
- Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
- Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
- Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

#### Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

#### Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

### Technický opis

pre $\varnothing$ stopky závitú $d_2$	2,8 mm
Predĺženie $L_3$	130 mm
pre štvorhran $K_1$	2,1 mm
pre menovitý $\varnothing$ závitú $d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Predĺženie $L_2$	60 mm
Predĺženie $K_2$	4,9 mm

Predĺženie $\varnothing D_4$	6,1 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	6 mm
pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 374/376	M4
pre upínaciu dĺžku $l_1$	22 mm
Druh produktu	Predĺženie