

**WN.G 080408, Typ: CA6525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MS
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie