

**WN.G 080404, Typ: CA6525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Lamač triesok	MS
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie