

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	14 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500