

**WN.G 080408, Typ: KW10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Lamač triesok	AH
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie