

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500