

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie