

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka podložky	269013 2
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Držiak ISO-kód	A32S SDUCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500