

**Garant****DC.T 11T304, Typ: CU7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Ďalšie použitie	M
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	80 - 140 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Typ	CU7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie