

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A25R PTFNR/L 16
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 34
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Klinok	259015 9
Súprava pružín	259044 5
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Skrutka klinku	259018 6
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 34	259031 34
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500