

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie