

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	49 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka podložky	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	A40T SDUCR/L11
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	39 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500