

**TNMG 160404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie