

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Súprava skrutiek	259023 2
Kolík	259049 2
Podložka	259031 33
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 2525M22
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 2204..
Veľkosť stopky	25 mm
Upínacia príložka	259038 13
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Kolík Typ 2	259049 2
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 13	259038 13
Podložka Typ 33	259031 33
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500