

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí, oceľ, s VCH, ľavé, Typ: SET07****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Trieda položky	29W

Popis**Rozsah balenia:**

V plastovom boxe.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A0810H SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	A1012K SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	A1216M SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	15 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm

Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč oceľ Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/07	260343 0810/07
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500