

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Držiak ISO-kód	A10K SDUCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500