



Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, ľavé, Typ: SET11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Trieda položky	29W

Popis

Rozsah balenia:

V plastovom kufríku.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L11
Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
Držiak ISO-kód	A25R SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Výška upínania L ₂	18 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	25 mm
Odsadenie stredu L_3	18,5 mm
Odsadenie stredu L_3	13,6 mm
Odsadenie stredu L_3	16 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 16/07	260343 16/07
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 16/07	260342 16/07
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 20/11	260343 20/11
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 25/11	260343 25/11
Vyvrtavacia tyč ocel' Ø stopky / veľkosť doštičky 20/11	260342 20/11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500