

Garant GRIDLINE

Výsuvná polica s okami 200 kg, 36×24G, Vstavaná výška: 150**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	998278 150
GTIN	4067263111689
Trieda položky	91R

Popis**Prevedenie:**

Výsuvná polica so **100 % plnovýsuvom**. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 150 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami. Na prednej a zadnej strane s okami na upevnenie napr. upínacích pásov. Zásuvka so samostatným odblokovaním zásuvky jednou rukou.

Vhodné pre:

Zásuvkové regálové systémy, kontajnerové zariadenie.

Rozsah balenia:

Kompletná výsuvná polica s 1 párom vodiacich koľajníc a okami.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Nie je kompatibilné so skrinkami na náradie zo skupiny 93, možno inštalovať iba do zásuvkových regálových systémov.

Technický opis

Vstavaná výška	150 mm
Rozsah použitia	Kontajnerové zariadenie
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Počet ôk	4
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24

Úžitková šírka v G	36
Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G
Úžitková šírka	900 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná polica