

 KOMET

Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6425, Typ označenia W29: 34-000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236771 34-000
GTIN	4047109225428
Trieda položky	24T

Popis

Vhodné pre:

Č. 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Technický opis

Označenie	34-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Typ	BK6425
Typ	ST900; INOX
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	225	P
Ocel' < 1100 N/mm ²	vhodný	200	P
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
mokrý maximum	vhodný		