

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LPGT 010210 ER-GM
Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,2 mm
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		