

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LPGT 010210 ER-GM
Uhlový Polomer	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,2 mm
Typ	INOX
Typ	PR1835
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		