

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou pomocou hadicovej spojky (G1/8 palca – je súčasťou dodávky).

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2525M09
Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Norma	Výrobná norma
Veľkosť stopky	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15