



Sústružnícky držiak SCLCL 95°, pre otočné rezné platničky SC., ľavé



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Trieda položky	22E

Popis

Prevedenie:

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou pomocou hadicovej spojky (G1/8 palca – je súčasťou dodávky).

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Norma	Výrobná norma
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2525M09
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/260049-25/09>