

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou pomocou hadicovej spojky (G1/8 palca – je súčasťou dodávky).

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 2020K09
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15