

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou cez hadicovú prípojku (G 1/8 palca – súčasť balenia).

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	21,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Norma	Výrobná norma
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525M11
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15