

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou pomocou hadicovej spojky (G1/8 palca – je súčasťou dodávky).

Technický opis

Norma	Výrobná norma
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020K11
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15
Momentový skrutkovač Typ TX8	659950 TX8