

**Sústružnícky držiak HOLEX Pro, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Trieda položky	22E

Popis**Prevedenie:**

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou pomocou hadicovej spojky (G1/8 palca – je súčasťou dodávky).

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	24 mm
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Držiak ISO-kód	SVJCR/L 2020K11
Norma	Výrobná norma
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	11 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovač Typ TX15	659950 TX15
Momentový skrutkovač Typ TX8	659950 TX8