



## Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 6L



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338425 6L
GTIN	4067263109747
Trieda položky	32H

### Popis

#### Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

#### Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

#### Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

### Technický opis

pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 374/376	M11
pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 371	M8
Predĺženie $L_3$	230 mm
Predĺženie $L_2$	80 mm
Predĺženie $K_2$	6,2 mm

Predĺženie $\varnothing D_3$	8 mm
pre $\varnothing$ stopky závitú $d_2$	8 mm
Druh produktu	Predĺženie