



Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 338425 8 |
| GTIN | 4067263109778 |
| Trieda položky | 32H |

Popis

Prevedenie:

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

| | |
|--|--------|
| Predĺženie L ₂ | 60 mm |
| pre Ø stopky závitú d ₂ | 10 mm |
| pre menovitý Ø závitú d ₁ DIN 371 | M10 |
| Predĺženie L ₃ | 130 mm |
| Predĺženie K ₂ | 8 mm |

| | |
|------------------------------|------------|
| Predĺženie $\varnothing D_3$ | 10 mm |
| Druh produktu | Predĺženie |