

Garant**Povrchové skľučovadlo, PSC 32, krátka, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308496 10
GTIN	4067263110026
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Upozornenie:

Vhodné redukčné puzdro zo SK 40, resp. HSK 63 na PSC 32, PSC 40 alebo PSC 50 na požiadanie.
Vhodné redukčné puzdro zo SK 50, resp. HSK 100 pre PSC 63 alebo PSC 80 na požiadanie.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	10 mm
Vonkajší Ø D	35 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Upínač	PSC 32, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo