

Garant**tepelný upínací trň s otvori v chladiacom kanáli, PSC 32, krátka, Ø upnutia D1: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308559 10
GTIN	4067263110064
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

S otvori v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi. Vnútorňý a vonkajší závit zodpovedá veľkosti.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky H6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354400.

Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Technický opis

Vonkajší Ø D	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné

Upínač	PSC 32, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň