

**Špicaté kliešte pre elektroniku, 45° zahnuté 145mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727193 145
GTIN	4003773039396
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Celková dĺžka	145 mm
Dĺžka čeľustí	35 mm
Šírka hlavy	12 mm
Norma	DIN ISO 9655
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Technický list

Materiál	Ložisková oceľ
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte