

**Garant**

**Povrchové skľučovadlo s otvormi v chladiacom kanáli, PSC 50, krátka, Ø upnutia D1: 14mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308498 14
GTIN	4067263110637
Trieda položky	31C

**Popis****Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

**Upozornenie:**

Vhodná redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.

Vhodné redukčné puzdro od SK 40 alebo HSK 63 na PSC32, PSC 40 alebo PSC 50 na požiadanie.

Vhodné redukčné puzdro od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na požiadanie.

Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	14 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Vonkajší Ø D	44 mm
Upínač	PSC 50, krátka

Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo