

**Spájkovacia stanica, Označenie výrobcu: PICOMK2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Trieda položky	04K

**Popis****Prevedenie:**

Teplotne riadené spájkovacie stanice s keramickým PTC výhrevným telesom a vnútorne vyhrievanými permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur (presné snímanie teploty). Jednoduchý koncept ovládania s i-CON PICO, pre začiatočníkov. Univerzálne použitie. Najmenšie rozmery a inteligentné funkcie, nastaviteľné pomocou karty micro SD.

**Použitie:**

Pre všetky letovacie požiadavky v elektronike a elektrotechnike.

**Technický opis**

Čas zahrievania na 280°C	9 s
Sietové napätie	240 V
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dĺžka	145 mm
Sietová frekvencia	50 Hz
Hmotnosť spájkovačky bez prívodného vedenia	30 g
Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu	150 - 450 °C
Výška	103 mm

Šírka	80 mm
Príkonn	80 W
Druh produktu	Spájkovacia stanica