



5-osový zverák TeleCentric, Typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361255 125
GTIN	4250364404495
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

- Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.
- Je možné konvenčné upnutie a upínanie so sťahovaním.
- Teleskopické vreteno, rušivá kontúra zostáva nezmenená.
- Jednoduché programovanie podľa stredu bez posuvu nulového bodu.
- Prístup k obrobnku nezávisí od rozsahu upínania.
- Symetrická konštrukcia = obrobok zostáva v strede a paralelný prídavok materiálu sa symetricky rozdeľuje.
- Výmena čelustí bez náradia vďaka rýchlemu uzavretiu do 10 sekúnd/pár čelustí.
- Konštantná upínacia sila vďaka bezúdržbovému teleskopickému vretenu.
- Sériovo s upínacími otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200.
- Integrovaný krúžok so stupnicou na jemné nastavenie stredovej polohy.
- Upínacia sila 30 kN pri 45 Nm lineárne.

Rozsah balenia:

Ručná kľuka, sprievodca Quick Start Guide.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643330 veľ. 14, nastavbové čeluste č. 361258 – 361264, upínky č. 360750 veľ. 125/160, vyrovnávacia a fixačná sada č. 360530, upínací čap č. 360025 veľ. 25M10 príp. 25M10/138. Nadstavbové čeluste č. 361258 125 a 361260 125, ďalšie špeciálne príslušenstvo na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka B	125 mm
Séria	TeleCentric
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Rozmery cez steny	14 mm
Maximálny ťahovací moment	60 Nm
Hmotnosť	35 kg
Dĺžka L	398 mm
Výška základného telesa c	178,9 mm
Rozsah upínania S2	106 - 227 mm
Rozsah upínania S1	44 - 165 mm
Výška h	27,1 mm
Šírka drážky n H7	20 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák