




5-osový zverák TeleSense, Typ: 125COMPACT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361270 125COMPACT
GTIN	
Trieda položky	34H

Popis

Prevedenie:

- **Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.**
- **Konštantná upínacia sila pomocou teleskopického vretena s nízkou potrebou údržby. Rušivá kontúra zostáva nezmenená.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia vďaka rýchlopínaču.**
- **Štandardne s montážnymi otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom meradla 200.**
- **Upínacia sila 40 kN pri 50 Nm lineárne.**
- **Maximálna flexibilita: Univerzálna rýchlovymenená čelusť na rôzne aplikácie; tým sa skraca čas nastavovania a vyžaduje sa menej sily. Kompatibilný s mobilnými čelustami CentroGripp, T-Rex, NC8 a TITAN 2 prostredníctvom adaptéra čelustí.**
- **Upínaciu silu možno merať so všetkými kompatibilnými čelustami vďaka integrovanej meracej jednotke (veľkosť 125CONNECT) vo vretene. Prenosový dosah do 20 m. Jednoduchá a rýchla výmena batérie. Prevádzková teplota od 10 °C do 40 °C. QR kód na rýchly prístup k technickým informáciám, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu na typovom štítku.**

Rozsah balenia:

Nosný plech na prepravu, ručná kľuka, Quick Start Guide.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643229 veľ. 10, nadstavbové čeluste č. 361275 – 361264, upínky č. 361289, upínacia skrutka č. 360025 veľ. 25M10 alebo 25M10/138; adaptér čelustí č. 361285, upínacia tyč č. 361280, predĺženie vretena č. 361287. Ďalšie príslušenstvo na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	35,5 kg
Výška h	165 mm
maximálny rozsah upínania	199 mm
Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák