



PocketSense, Maximálna upínacia sila: 70



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

358777 70

GTIN

Trieda položky

34A

Popis

Prevedenie:

Krabicový silomer pre spoľahlivú a bezdrôtovú kontrolu upínacej sily.

Výhoda:

- **Zobrazenie upínacej sily priamo na displeji a na koncových zariadeniach.**
- **Energeticky úsporný vďaka pohotovostnému režimu a výdrže batérie až šesť mesiacov pri dvojnásobnej prevádzke.**
- **Kompaktný dizajn.**
- **Puzdro z hliníkovej zliatiny.**

Použitie:

Ideálne pre pravidelnú kontrolu zverákov. Vhodné pre všetky zveráky s minimálnou šírkou upnutia 61 mm a tlakovou silou 2,5 až 70 kN.

Rozsah balenia:

- **Vrátane kufra na uskladnenie.**
- **2 × batéria 1/2 AA (LS14250, 3,6 V).**
- **1 × kľúč Torx T10.**
- **1 × príručka Quick-Start-Guide.**

Upozornenie:

Obe meracie plochy snímača krabicového silomera musia byť úplne upnuté vo zveráku. Minimálna výška čeluste cca 38 mm.

Technický opis

Výška	55 mm
Hmotnosť	0,65 kg
Menovité napätie	3,6 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozsah upnutia	61 mm
maximálna skúšobná sila	70000 N
Dĺžka	92 mm
Šírka	56 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Druh produktu	Silomer