

**Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 205****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081567 205
GTIN	4067263110804
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

LED rechargeable work lamp with 2 brightness levels and spotlight (100 lumens). With suspension hook, folding stand and USB-C charging port.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia	3 - 6,5 h
Hmotnosť	201 g
Osvetľovacie teleso	LED modul

Technický list

Svetelný tok	350 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Farba svetla	studená biela
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok Úroveň 2	150 lm
Celková dĺžka	205 mm
Druh produktu	Pracovné svetidlo