

HOLEX**Súprava kužeľových záhlbníkov HOLEX Pro Steel s 3 upínacími plochami č. 150184 s okrúhlym boxom 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150345 5 |
| GTIN | 4067263110521 |
| Trieda položky | 12M |

Popis**Prevedenie:**

Súpravy kužeľových záhlbníkov **v kazete**. Praktické pre montáž a výrobu.

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Upozornenie:

Prázdna kazeta pre 6 alebo 7 záhlbníkov, pozri č. 150370.

Technický opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Počet záhlbníkov | 5 |
| Séria | Pro Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |

| | |
|------------------------------|--|
| Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké |
| Norma | DIN 335 C |
| Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 75 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 70 | N |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 50 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 8 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 18 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 15 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 12 | S |
| GG(G) | vhodný | 20 | K |
| CuZn | vhodný | 20 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami90°
Vonkajšie Ø Dc 20,5

150184 20,5

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami90°
Vonkajšie Ø Dc 12,4

150184 12,4

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami90°
Vonkajšie Ø Dc 16,5

150184 16,5

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami90°
Vonkajšie Ø Dc 6,3

150184 6,3

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami90°
Vonkajšie Ø Dc 10,4

150184 10,4