

Garant**Upínač, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238500 25
GTIN	4067263110989
Trieda položky	29W

Popis

Prevedenie:

- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:**DIN 69893****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku A	50 mm
Dĺžka výstupku L ₁	24 mm
ABS® Ø d	25 mm
Upínač	HSK-A 63
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorné chladenie	áno
Vonkajší Ø D ₁	63 mm

Druh produktu

Upínač ABS