

Garant**Upínač, SK 50, ABS® Ø d: 80mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238440 80
GTIN	4067263110972
Trieda položky	29W

Popis

Rozsah balenia:**Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výstupku L ₁	50 mm
Dĺžka výčnelku A	70 mm
ABS® Ø d	80 mm
Upínač	SK 50
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69871
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS

